


# Csatlakozó EAMD-30-22-16-10X12

Cikkszám: 5030235

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	16 mm
2. tartó átmérője	10 mm
Méret	30
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	4 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	9 Nm
Terméksúly	44.8 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis