


csatlakozó

EAMD-56-46-32-23X27

Cikkszám: 5063745

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	32 mm
Felfogó átmérő 2	23 mm
Méret	56
Névleges hossz	46.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	151 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	60 Nm
Gyártmány súlya	390 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform