


csatlakozó

EAMD-67-51-22-32X32-U

Cikkszám: 5070937

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|-----------------------|
| Felfogó átmérő 1 | 22 mm |
| Felfogó átmérő 2 | 32 mm |
| Méret | 67 |
| Névleges hossz | 51 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 4,500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 374 kgmm ² |
| Átvihető forgató nyomaték | 133 Nm |
| Gyártmány súlya | 740 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |