


csatlakozó

EAMD-75-51-40-32X32-U

Cikkszám: 5078084

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	40 mm
Felfogó átmérő 2	32 mm
Méret	75
Névleges hossz	51 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	425 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	200 Nm
Gyártmány súlya	741 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform