

# műanyag tömlő PUN-V0-6X1-GE

Cikkszám: 525458

FESTO

lánggátló



## Adatlap

| Jellemző   | Érték   |
|--|---|
| Külső átmérő                                     | 6 mm  |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 26.5 mm   |
| Belső átmérő                                     | 4 mm  |
| Min.hajlítási sugár                              | 12 mm   |
| Tubing characteristics                           | Suitable for energy chains  |
| Operating pressure for entire temperature range  | -0.095 ... 0.7 MPa  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány      | -0.95 ... 7 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range  | -13.775 ... 101.5 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure         | -0.095 ... 1 MPa  |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás                | -0.95 ... 10 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure         | -13.775 ... 145 psi   |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz                     | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C  |
| Engedély   | TÜV   |
| Tanúsítványt kiállító hely                       | B 013277 0506 00  |
| Üzemi közeg                                      | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint<br>Water (liquid, free of ice)  |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése                      | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)   |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                           | -35 ... 60 °C   |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez           | For unpressurised use up to 90 °C   |
| Gyártmány súlya a hosszától függően              | 0.02 kg/m   |
| Pneumatikus csatlakozás                          | 6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz<br>4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával<br>4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz |
| Szín   | sárga   |
| Figyelemfelhívás a színhez                       | tűzvédelem miatt eltér a standard színtől   |
| Shore keménység                                  | D 54 +/-3   |
| Anyag megjegyzés                                 | RoHS konform  |
| Material tubing                                  | TPE-U(PU)   |