

# Műanyag tömlő PUN-V0-12x2-BR

Cikkszám: 525465

FESTO

lánggátló



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	12 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	62 mm
Belső átmérő	8 mm
Min.hajlítási sugár	21 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
Tűzvédelmi osztály UL94 szerint	V0-V2
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Engedély	TÜV
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.08 kg/m
Szín	barna
Figyelemfelhívás a színhez	tűzvédelem miatt eltér a standard színtől
Shore keménység	D 54 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	TPE-U(PU)