



# közelítéskapcsoló

## CRSMT-8-PS-K5-LED-24

Cikkszám: 525564

FESTO

elektromos, érintés mentes, PNP, 8-as típusú horonnyal rendelkező hajtóművekhez, kábellel, korrózió- és saválló.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételhetsége	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	0.2 ms
Kikapcsolási idő	0.5 ms
Max.kapcsolási frekvencia	1,000 Hz
Max.kimeneti áram	100 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Feszültség kimaradás	≤ 1.8 V
Maradó áram	≤ 0.1 mA
Rövidzár védett	igen
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel 3 eres
Kábelhossz	5 m
Material cable sheath	TPE-O
Felfogási mód	a T horonyba pattintott
Gyártmány súlya	60 g
Material housing	PP erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP68 IP69K
Szigetelési feszültség	500 V
Szennyeződés foka	3