


felfogó készlet CRSMB-8-32/100

Cikkszám: 525565

FESTO

hengerkapcsolók rögzítéséhez.
két érzékelő tartóval együtt szállítjuk.
Szállítási mennyiség 2 darab



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Konstrukció	kör keresztmetszetű hengerhez
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Védettség	IP65 IP68 IP69K
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 90 °C
Gyártmány súlya	3 g
Felfogási mód	ragasztott
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium, eloxált TPE-U(PU)