


Csatlakozó tömb

VIGK-04-D-1-3/8

Cikkszám: 525569

FESTO

04-es típusú szelepszigethez, nagy átáramlás, ISO-szelep 1-es méret, (G 3/8)



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------|---|
| A következő szabványon alapul: | ISO 5599-2 |
| Szelephelyek max.száma | 1 |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Csatlakozólap felfogási módja | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/2 |
| Anyag információ, csatlakozólap | Alumínium présöntvény |