


Csatlakozó tömb

VIGI-04-D-2-1/2

Cikkszám: 525571

FESTO

szelepszigethez



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	10 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
12 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
14 vezérlő levegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3/5 közösített	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 5	G3/4
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium présöntvény