



Közelítéskapcsoló

SMT-8F-PS-24V-K0,3-M8D

Cikkszám: 525899

FESTO

elektromos, érintés nélküli, PNP, 8-as érzékelőhoronnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, M8 csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	100 mA
Kábelhossz	0.3 m
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Kábel, dugóval M8x1
Konstrukció	T horonyhoz
Rövidzár védett	igen
Mérési elv	magnetorezisztív
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Kikapcsolási idő	≤ 11 ms
Bekapcsolási idő	≤ 0.2 ms
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Maradó áram	≤ 0.1 mA
Feszültség kimaradás	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Gyártmány súlya	10 g
A kapcsolási érték ismételhetősége	+/- 0,1 mm
Felfogási mód	a T horonyba pattintott
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	PUR