

# Vákuum szívókorong ESS-40-GT-G1/4-I

Cikkszám: 525974

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	5.5 mm
Min. munkadarabsugár	35 mm
Névleges szélesség	2.5 mm
Szívókorong átmérője	40 mm
Szívókorong kapacitása	5.4 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek, mély
Üzemi nyomás	-0.95 bar...0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	64 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	20 N
Terméksúly	14.5 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Szín	vörös-barna
Shore-keménység	72 +/- 5
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	Vulkollan®