


# vákuum szívókorong

## ESS-50-BT-M10

Cikkszám: 525994

FESTO

könnyen cserélhető.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	10 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	40 mm
Névleges méret	2.5 mm
Szívókorong átmérő	50 mm
Szívókorong térfogat	17.6 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 5
Szívókorong alak	kerek harmonika, 1,5-szeres
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	100 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	39 N
Gyártmány súlya	25 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	M10
Szín	vörösesbarna
Shore keménység	72 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®