

Vákuum szívókorong ESV-40-BT

Cikkszám: 526006

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	9 mm
Min. munkadarabsugár	35 mm
Szívókorong átmérője	40 mm
Szívókorong kapacitása	9.8 cm ³
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Harmonika
Szívókorongalak	kerek harmonika, 1,5-szörös
Üzemi nyomás	-0.95 bar...0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Szakítóerő 70% vákuum esetén	59 N
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	59 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	22 N
Terméksúly	10.5 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Szín	vörös-barna
Shore-keménység	72 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	Vulkollan®