


Manométer készlet DPA-100-10-MA-SET

Cikkszám: 526098

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	40
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	külső menettel
Üzemi nyomás	10 bar
Mérési pontossági osztály	2,5
Védettség	IP43
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Terméksúly	305 g