

# Manométer MA-40-25-1/8-EN

Cikkszám: 526167

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	40
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Üzemi nyomás	0 MPa...2.5 MPa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	2,5
Védettség	IP43
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	ABS
Kémlelőüveg alapanyaga	PS

Jellemző	Érték
Ház színe	fekete
Terméksúly	60 g
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	nincs acetilén nincs oxigén
Skála	Dupla skála bár (kívül) psi (belül)