


Szervomotor MTR-AC-55-3S-AB

Cikkszám: 526724

FESTO

hajtómű nélkül, fékkel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Forgórész helyzetérzékelő	Rezolver
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Max.fordulatszám	8,090 1/min
Névleges fordulatszám	6,800 1/min
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Tartós nyugalmi állapoti áram	2.15 A
Szigetelés védelmi osztály	F
Teljesítmény felvétel, fék	11 W
Motor állandó	0.457 Nm/A
Motor névleges teljesítménye	468 W
Névleges feszültség, DC	325 V
Névleges áram, motor	1.4 A
Csúcsáram	6.4 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	max. 90 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 40 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.26 kgcm ²
Fék tartási nyomatéka	0.9 Nm
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.06 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.2 kgcm ²
Névleges forgató nyomaték	0.66 Nm
Forgató nyomaték csúcs	2.8 Nm
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	0.98 Nm
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	75 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	150 N
Gyártmány súlya	1,700 g