

# Manométer MA-63-0,25-R1/4-MPA-E-RG


Cikkszám: 526783

Kifutó termék

a kijelzés egysége MPa, beállítható vörös/zöld tartomány.

Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzési tartomány [MPa]	0 ... 0.25 MPa
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	63
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Üzemi nyomás	0 ... 0.25 MPa
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	2,5
Védettség	IP43
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	R1/4
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag információ, ház	ABS
Anyag információ, ablak	PMMA
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	90 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs oxigén nincs acetilén