

Sűrített levegő előkészítő egység FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Cikkszám: 527870



Kifutó termék

FESTO

menetes csatlakozó lappal, manométer nélkül, kézi kondenzátum leeresztés.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|---|
| Méret | Micro |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Szűrő finomság | 5 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 7 bar |
| Normál névleges átfáramlás | 140 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 123 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | NPT1/8-27 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NPT1/8-27 |
| Anyag információ, ház | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, csésze | PC |