

Szelepsziget CPA-SC-MP-VI

Cikkszám: 529045

Kifutó termék

[többcsarkú csatlakozóval.](#)

Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2x2/2 nyitott/zárt monostabil 2x3/2 zárt monostabil 2x3/2 nyitott monostabil 3/2 zárt monostabil 5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefúvott 5/3 zárt
Szelep méret	10 mm
Max. normál névleges átáramlás	180 l/min bei 10 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Elektromos csatlakoztatás	Többpólusú
Szelephelyek max.száma	20
Nyomáshozmók max. száma	2
Elektromos be-/kimeneti rendszer	igen
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Méret	10 mm
Védettség	IP40
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Névleges méret	2.5 mm
Lefúvás funkció	nem fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Szelepsziget típus	82
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Szelep felépítése	Fix raszter
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
Vákuumra alkalmas	igen
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	1
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint