


Mérőegység ASDLP-160-200/220

Cikkszám: 529093

FESTO

Az ASDLP mérő egységet a DLP hengeren lévő horonyba kell rögzíteni.
Ez a mérő egység tehát utólag is felszerelhető a meglévő DLP hengerekre.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint |
| ATEX-kategória Gáz | II 2G |
| Gyújtószikra védelem típusa Gáz | c T6 |
| ATEX-kategória Por | II 2D |
| Gyújtószikra védelem típusa Por | c 80°C |
| Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet | -20°C ≤ Ta ≤ +80°C |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Max. mozgási sebesség | 0.05 m/s |
| Löklet | 200 ... 220 mm |
| Konstrukciós felépítés | Orsó hajtóművel |
| Anyag információ, ház | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, szán ház | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, szán csatlakozás | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, szerelő kapocs | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, csatlakozó rúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, csapágy tömítés | NBR |
| Anyag információ, rúd tömítés | TPE-U(PU) |
| Elmozdulás-elfordulási szög átalakítás | 40 ... 120 deg |
| Védettség | IP67 |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 |