

elektromos csatlakozó aljzat

MHAP-PI-D-0.5

Cikkszám: 529116

FESTO

a CPA-SC szelepszigethez, két tekercs.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	Clip
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	5 g
Elektromos csatlakozás	aljzat 3 sarkú
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 60 V
Áramterhelhetőség	3 A
Kábelhossz	0.5 m
Kábel átmérő	1 mm
Kábelszerkezet	3x0,14
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-20 ... 50 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz Ónozott