


Aktívszenes szűrő MS6-LFX-3/8-U

Cikkszám: 529689

FESTO

Fém csésze, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Aktív szén szűrő
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	900 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 30 °C
Maradék olaj tartalom	0.003 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	820 g
Felfogási mód	választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, szűrő	Aktív szén
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium ötvözet