



Leágazó modul MS6-FRM-1/4-Z

Cikkszám: 529860

FESTO

Átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Elágazó modul |
| Üzemi nyomás | 0 ... 20 bar |
| Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban | 4,200 l/min |
| Normál névleges átáramlás kimenet felfelé | 6,000 l/min |
| Normál névleges átáramlás kimenet lefelé | 6,400 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 458 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G1/2 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |