


motor karima EAMF-A-28A/B-55A

Cikkszám: 529946

FESTO

szervomotoros DGE-... elektromechanikus orsós hajtóműhöz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|---------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Interfész kód, motor In | 55A |
| Csatlakozófelület, tengelykapcsoló | 28A 28B |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |