


# Léptető motor

## MTR-ST-57-48S-AA

Cikkszám: 530061

FESTO

Kífutó típus. 2008-ig szállítható



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szigetelés védelmi osztály	B
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	3.1 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.48 kgcm <sup>2</sup>
Motor tartási nyomatéka	1.27 Nm
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.48 kgcm <sup>2</sup>
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	10 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	71 N
Gyártmány súlya	1,200 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó