


Léptető motor MTR-ST-57-48S-AB

Cikkszám: 530062

FESTO

hajtómű nélkül, fékkel.
Kifutó típus. 2008-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Szigetelés védelmi osztály	B
Teljesítmény felvétel, fék	6 W
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	3.1 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.5 kgcm ²
Fék tartási nyomatéka	0.4 Nm
Motor tartási nyomatéka	1.27 Nm
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.02 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.48 kgcm ²
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	10 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	71 N
Gyártmány súlya	1,400 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó