


Léptető motor

MTR-ST-87-48S-AB

Cikkszám: 530066

FESTO

hajtómű nélkül, fékkel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Üzemi feszültség, DC, fékhez | 24 V |
| Szigetelés védelmi osztály | B |
| Teljesítmény felvétel, fék | 9 W |
| Névleges feszültség, DC | 48 V |
| Névleges áram, motor | 4.7 A |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 45 - 80 % |
| Védettség | IP54 |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték | 4.05 kgcm ² |
| Fék tartási nyomatéka | 1.4 Nm |
| Motor tartási nyomatéka | 6.47 Nm |
| Tehetlenségi nyomaték, fék | 0.1 kgcm ² |
| Tehetlenségi nyomaték, rotor | 4 kgcm ² |
| Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés | 50 N |
| Megengedett sugárirányú tengelyterhelés | 130 N |
| Gyártmány súlya | 5,000 g |
| Elektromos csatlakoztatási technika | Csatlakozó |