


Motorvezérlő SEC-ST-48-6-P01

Cikkszám: 530069

FESTO

léptető motorhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezérlő működési módja	Bipolar-Chopper-Driver
Üzem mód	Tized lépés, 2000 lépés/U
beállítható áramcsökkenés	0 vagy 70 a Dip kapcsolóval
Lépés beállítás	Dip kapcsolón keresztül
Névleges áram beállítása	DIP kapcsolók
Max. lépésfrekvencia	40 kHz
Névleges áram	1.25 ... 6 A
CE jel	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Gyártmány súlya	610 g
Logikai bemenet működési tartomány	12 ... 30 V
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Felfogási mód	alagos sínnel