


# motor karima EAMF-A-28A-42A

Cikkszám: 530080

FESTO

léptető motoros elektromechanikus hajtóműhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Interfész kód, motor In	42A
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	28A
Anyag megjegyzés	RoHS konform