


# csatlakozó EAMC-B-15-22-5-5

Cikkszám: 530085

FESTO

léptető motoros elektromechanikus hajtóműhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	5 mm
Felfogó átmérő 2	5 mm
Méret	15
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	12,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	0.13 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	6 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform