


csatlakozó

EAMC-B-19-24-6-6.35

Cikkszám: 530086

FESTO

léptető motoros elektromechanikus hajtóműhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	6 mm
Felfogó átmérő 2	6.35 mm
Méret	19
Névleges hossz	24 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.47 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	12 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform