

tengelykapcsoló ház EAMK-A-F28-44A

Cikkszám: 530468

FESTO

DGEA-... konzolos tengelyhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozófelület, szabályozó	F28
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	44A
Anyag megjegyzés	RoHS konform