

gyorscsatlakozó aljzat KD2-CN-4


Cikkszám: 531623

Kifutó termék

[önzáró](#)

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Névleges méret | 3.2 mm |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 12 bar |
| Normál névleges átáramlás | 119 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Gyártmány súlya | 11 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | CN-4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |