

Csatlakozó dugó KS2-M5-A

Cikkszám: 531658

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Névleges szélesség | 2.4 mm |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.95 bar...12 bar |
| Normál névleges átfolyás | 126 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...80 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 0.85 Nm |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése | ± 15% |
| Terméksúly | 5 g |
| 1. pneumatikus csatlakozás | M5 külső menet |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |