

Csatlakozó dugó KS2-M5-I

Cikkszám: 531660

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2.7 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...12 bar
Normál névleges átfolyás	135 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Névleges meghúzási nyomaték	0.85 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 15%
Terméksúly	5 g
1. pneumatikus csatlakozás	M5 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis