


csatlakozó dugó KS3-CN-6-S

Cikkszám: 531673
Kifutó termék

FESTO

[önbeálló csőcsatlakozáshoz, gyorscsatlakozóhoz](#)

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4.9 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	378 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	32 g
Pneumatikus csatlakozás 1	CN-6
Anyag megjegyzés	RoHS konform