

# Olajozó MS4N-LOE-1/8-R-Z

Cikkszám: 531705

FESTO

műanyag csésze műanyag védőkosárral, áramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.töltési olajmennyiség	30 ml
Csészevédő	Műanyag védőkosár
1 bemeneti nyomás	1 ... 12 bar
Minimális áramlás az olajozó funkcióhoz	40 l/min
Normál névleges áramlás	1,100 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Olaj viszkozitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	194 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC