


Olajozó MS6N-LOE-1/2-U-Z

Cikkszám: 531720

FESTO

Fém csésze, átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.töltési olajmennyiség	80 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
1 bemeneti nyomás	1 ... 16 bar
Minimális átáramlás az olajozó funkcióhoz	50 l/min
Normál névleges átáramlás	7,200 l/min
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Olaj viszkozitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	810 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/2-14
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium ötvözet