

aktívszenes szűrő MS6N-LFX-3/8-R

Cikkszám: 531922

FESTO

műanyag csésze műanyag védőkosárral, átáramlás iránya balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Aktív szenes szűrő
Csészevédő	Műanyag védőkosár
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz	900 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:4:1] szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 30 °C
Maradék olaj tartalom	0.003 mg/m3
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	600 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	Aktív szén
Material housing	Alumínium présöntvény
Material bowl	PC