


# Leágazó modul MS4N-FRM-1/4-Y-Z

Cikkszám: 531955

FESTO

nyomáskapcsolóval kijelző nélkül, átáramlás iránya jobbról balra.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás 1→2 fő áramlásirányban	4,600 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet felfelé	1,500 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet lefelé	1,500 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	405 g
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 3	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 4	NPT1/4-18
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény