

# nyomásfelfuttató szelep MS6N-DE-1/2-V230

Cikkszám: 532048

FESTO

elektromos, lassú nyomásfelfuttatáshoz, az átáramlás iránya balról jobbra.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Működtetés fajtája                         | elektromos  |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges   |
| Kézi segédműködtetés                       | reteszelő nyomó   |
| Konstrukciós felépítés                     | Dugattyú ülék   |
| Visszaállítás fajtája                      | mechanikus rugó   |
| Vezérlési fajta                            | elővezérelt   |
| Vezérlő levegő ellátás                     | belső   |
| Áramlási irány                             | nem visszafordítható  |
| Szelep funkció                             | 2/2   |
| Kapcsolási pozíció jelző                   | tartozékokkal   |
| Üzemi nyomás                               | 4 ... 18 bar  |
| b érték                                    | 0.39  |
| C érték                                    | 28.97 l/sbar  |
| Normál névleges átáramlás                  | 6,450 l/min   |
| Ciklusidő                                  | 100 %   |
| Tekerics jellemző                          | 230 V AC: 50/60 Hz, meghúzási teljesítmény: 3 VA, tartó teljesítmény: 2, 4 VA                     |
| Engedély                                   | c UL - Recognized (OL)  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Nemesgázok                                     |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)                                    |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B2-L  |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség    | Lásd a bővített nyersanyag-információt  |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C   |
| Védettség                                  | IP65  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya                            | 680 g   |
| Elektromos csatlakozás                     | Plug pattern type C to EN 175301-803<br>Csatlakozó<br>DIN EN 175301-803 szerint<br>négyzetes alak |
| Jelállapot kijelzése                       | tartozékokkal   |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | 1/2 NPT   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | 1/2 NPT   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform  |
| Material seals                             | NBR   |
| Material housing                           | Alumínium présöntvény   |