

# Mikroszűrő patron MS6-LFM-A

Cikkszám: 532909

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Szabvány alapján	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Sorozat	MS
Szűrőfinomság	0.01 l <sub>m</sub>
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében	900 l/min
Min. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében	135 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010[6:::4] szerint Inert gázok
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010[3:::2] szerint
Frakcionális elválasztási hatékonyság (0,1 - 0,5 μm)	99.995 %
MPPS	0.05 l <sub>m</sub>
MPPS szűrési hatékonyság	99.95 %
Maradék olajtartalom	0.01 mg/m <sup>3</sup>