

Hollandi anya MCK-PK-3-KD

Cikkszám: 533672

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M6 x 0,75 belső menet
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
1. pneumatikus csatlakozás	4 mm külső Ø-jű tömlőhöz 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával
Hollandi anya alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, nikkelezett
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis