

Csatlakozó EAMC-42-50-12-12

Cikkszám: 533709

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. tartó átmérője | 12 mm |
| 2. tartó átmérője | 12 mm |
| Méret | 42 |
| Névleges hossz | 50 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 6000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Környezeti hőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 34.8 kgmm ² |
| Átvihető forgatónyomaték | 17 Nm |
| Terméksúly | 138 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |