


# csatlakozó

## EAMC-42-50-14-20

Cikkszám: 533710

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	14 mm
Felfogó átmérő 2	20 mm
Méret	42
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	138 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform