


Vakdugó B-M5-100

Cikkszám: 534212

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	100
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	1.33 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	1 g
Rögzítés módja	SW7 hatszögletű fejescsavar
1. pneumatikus csatlakozás	M5 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vakdugó alapanyaga	Eloxált alumínium
O-gyűrű alapanyaga	Rozsdamentes acél NBR