


Gömbcsap

VAPB-1 1/2-F-63-F0507-CR

Cikkszám: 534317

FESTO

korrózió- és saválló.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágycsap
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1 1/2
Karima furatkép	F05 F07
Belső átmérő	40 mm
ÁN névleges méret	40
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	43 Nm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 180 °C
Kv átáramlás	170 m ³ /h
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Anyag információ, tömítések	FPM PTFE
Anyag információ: gömb	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4401
Anyag információ, tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	2,800 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	3