


# Gömbcsap

## VAPB-2-F-63-F0507-CR

Cikkszám: 534318

FESTO

korrózió- és saválló.



## Adatlap

| Jellemző                               | Érték   |
|--|---|
| Konstruktív felépítés                  | 2-utú gömbcsap  |
| Működtetés fajtája                     | mechanikus  |
| Tömítési elv                           | lág   |
| Felfogási mód                          | Vezeték beépítés  |
| Armatúra csatlakozás                   | Rp2   |
| Karima furatkép                        | F05<br>F07  |
| Belső átmérő                           | 50 mm   |
| ÁN névleges méret                      | 50  |
| Névleges nyomás, technológiai szelep   | 63  |
| Működtető nyomaték                     | 64 Nm   |
| Üzemi közeg                            | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint<br>Nemesgázok<br>Víz<br>semleges folyadékok |
| Közeg hőmérséklet                      | -10 ... 180 °C  |
| Kv átáramlás                           | 275 m <sup>3</sup> /h   |
| Anyag információ, ház                  | erősen ötvözött acél, rozsdamentes  |
| Anyag szám: ház                        | 1.4408  |
| Anyag információ, tömítések            | FPM<br>PTFE   |
| Anyag információ: gömb                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes  |
| Anyag szám: golyó                      | 1.4401  |
| Anyag információ, tengely              | erősen ötvözött acél, rozsdamentes  |
| Anyag szám: tengely                    | 1.4401  |
| Gyártmány súlya                        | 4,500 g   |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint                                   |
| KBK korrózióállósági osztály           | 3   |