


# Végálláskapcsoló szerelvény DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

Cikkszám: 534468

FESTO

VDI/VDE 3845 szerinti csatlakozású fordító hajtóművekhez.  
Valamennyi DAPS fordító hajtóműhöz alkalmas, a DRD/DRE hajtóművek közül csak a 4 ... 225 méretűekhez. Az 1, 2 és 375 ... 880 méretű DRD/DRE hajtóművekhez csak a DAPZ-SBZ-... adapterrel szerelhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	8 ... 13 mm
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	sarkos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	nem
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Mérési elv	mechanikus/elektromos
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Szigetelési feszültség	250 V
Max.kimeneti áram	16,000 mA
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Szennyeződés foka	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 85 °C
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Kábel csavarzat	M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	EPDM
Anyag információ: ház fedél	PC
Anyag információ: ház aljzat	PA
Anyag információ: konzol	PA